

# KERN CPB 15K0.2N

Profimodell auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte

# KERN®



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	200 mg
Linéarité:	800 mg
Plage de tare:	15 kg
Poids de réglage recommandé:	10 kg (F2); 5 kg (F2)
Portée [Max]:	15 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	400 mg
Résolution:	75000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2 cm
------------------------------	------

## Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	250 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	2,500 g
Résolution de comptage:	60000

## Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	90 h
Durée de fonction:	50 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

## Prestation

Certificat DAkkS:	963-128
-------------------	---------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de comptage

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	370 x 450 x 220 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	4,366 kg
Poids net:	3,300 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	315 x 350 x 125 mm
Dimensions boîtier (LxPxH):	315 x 350 x 100 mm
Dimensions totales (LxPxH):	315 x 350 x 125 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	295 x 225 mm