

KERN CPB 30K0.5N

Profimodell auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte



Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 2 h |
| Lecture [d]: | 500 mg |
| Linéarité: | 2 g |
| Plage de tare: | 30 kg |
| Poids de réglage recommandé: | 20 kg (F2); 10 kg (F2) |
| Portée [Max]: | 30 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 1 g |
| Résolution: | 60000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 2 s |
| Unités de mesure: | kg |

Affichage

| | |
|------------------------------|------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 2 cm |
| Hauteur de chiffres d'écran: | 4 mm |

Comptage

| | |
|---|--------|
| Poids de référence: | oui |
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 500 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 5 g |
| Résolution de comptage: | 60000 |

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |
| Fonction PRE-TARE: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Humidité de l'air minimale: | 0 % |
| Température ambiante minimale: | 0 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional - intern |
| Durée de fonction: | 90 h |
| Durée de fonction: | 50 h |
| n/a: | CH EURO UK US |

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Temps de charge: | 12 h |
| Tension d'entrée: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-128 |
|-------------------|---------|

Catégorie

| | |
|----------------|---------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de comptage |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 550 x 375 x 210 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 4,395 kg |
| Poids net: | 3,335 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 315 x 350 x 125 mm |
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 315 x 350 x 100 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 320 x 345 x 130 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds à vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 295 x 225 mm |