

**Ø 2 mm-Messleitungen
mit stapelbaren Steckern**

**Ø 2 mm Test Leads
with Stackable Plugs**

**Cordons de mesure Ø 2 mm
à reprise arrière**

LK205-X



Hoch flexible Messleitungen mit PVC-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC with stackable Ø 2 mm Multilam plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	----------------------------------

LK205-X	28.0115 <input type="checkbox"/> *	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	0,5 mm ²	Ni PVC	<input type="checkbox"/> 0 07 (7,5 cm) <input type="checkbox"/> 0 15 <input type="checkbox"/> 0 3 0 <input type="checkbox"/> 0 4 5 <input type="checkbox"/> 0 6 0	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25
----------------	---	--	---------------------	--------	--	---