

**Ø 2 mm-Messleitungen
mit stapelbaren Steckern**

**Ø 2 mm Test Leads
with Stackable Plugs**

**Cordons de mesure Ø 2 mm
à reprise arrière**

LK205-X



Hoch flexible Messleitungen mit PVC-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC with stackable Ø 2 mm Multilam plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	----------------------------------

LK205-X	28.0115-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	0,5 mm ²	Ni PVC	<table border="1"><tr><td>0 0 7</td><td>(7,5 cm)</td><td>0 1 5</td><td>0 3 0</td></tr><tr><td>0 4 5</td><td>0 6 0</td><td></td><td></td></tr></table>	0 0 7	(7,5 cm)	0 1 5	0 3 0	0 4 5	0 6 0			21 22 23 24 25
0 0 7	(7,5 cm)	0 1 5	0 3 0											
0 4 5	0 6 0													