












## Dissipateurs pour LED

<p>art. n°</p> <p><b>SK 46 ...</b></p>		
<p>art. n°</p> <p><b>SK 578 ...</b></p>		
<p>art. n°</p> <p><b>SK 577 ...</b></p>		
<p>art. n°</p> <p><b>SK 569 ...</b></p>		
<p>art. n°</p> <p><b>SK 570 ...</b></p>		
<p>veuillez indiquer: ...  <b>10 15 20 25 37,5 50 1000 mm</b></p>		

versions spéciales, surfaces et modifications sur demande

**surface:** anodisé noir

Dissipateurs à picots Ø  
 Dissipateurs pour LED Ø  
 Dissipateur sur demande d'un client  
 Pâte thermique

→ B 26 - 28  
 → B 29 - 33  
 → A 135 - 136  
 → E 13

Feuille thermocond. WLFT 404/405  
 Colle thermo-conductrice  
 Dissipateurs CMS  
 Notes techniques

→ E 5  
 → E 15  
 → B 38 - 40  
 → A 2 - 7

**B 34**

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N