












Dissipateurs pour LED

<p>art. n°</p> <p>SK 46 ...</p>		
<p>art. n°</p> <p>SK 578 ...</p>		
<p>art. n°</p> <p>SK 577 ...</p>		
<p>art. n°</p> <p>SK 569 ...</p>		
<p>art. n°</p> <p>SK 570 ...</p>		
<p>veuillez indiquer: ...  10 15 20 25 37,5 50 1000 mm</p>		

versions spéciales, surfaces et modifications sur demande

surface: anodisé noir

Dissipateurs à picots Ø
 Dissipateurs pour LED Ø
 Dissipateur sur demande d'un client
 Pâte thermique

→ B 26 - 28
 → B 29 - 33
 → A 135 - 136
 → E 13

Feuille thermocond. WLFT 404/405
 Colle thermo-conductrice
 Dissipateurs CMS
 Notes techniques

→ E 5
 → E 15
 → B 38 - 40
 → A 2 - 7

B 34

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N