SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les répartiteurs M12 sont proposés dans de très nombreuses versions. Les 4, 6 ou 8 connecteurs M12 disposent de 4 ou 5 pôles. La sortie principale se présente sous forme de câble fixe, de capot à raccorder soi-même ou de M23. Il existe par ailleurs d'autres versions particulières. Il existe par exemple un répartiteur 1 : 1 permettant de choisir librement le raccordement ou des répartiteurs homologués Ex Zone 1.

Informations générales de commande

Type	SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M
Référence	1791453400
Version	Répartiteur passif capteurs-actionneurs, Version capot, 34 m, Non
GTIN (EAN)	4032248221158
Cdt.	1 pièce(s)

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	3 372 g

Températures

Température de fonctionnement	-

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques de raccordement

Presse-étoupes	M 20	Sortie répartiteur	Version capot

Caractéristiques des matériaux

Matériau répartiteur	Plastique	Matériau des contacts	CuZn

Caractéristiques techniques générales

Nombre de pôles	4	Degré de pollution	3
LED	Non		

Caractéristiques électriques

Courant max. par emplacement	4 A

Câble de données techniques

Longueur du câble	34 m	Nombre de pôles	4

Classifications

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Agréments

Agréments	EAC
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN