

Set de 5 façades de maisons bourgeoises

Code : 217108

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/07-07/JV

The logo for Conrad, featuring a stylized 'C' followed by the word 'ONRAD' in a bold, sans-serif font.

Modèle

Les villes sur la maquette qui s'étendent jusqu'au bord des décors de maquette s'harmonisent très bien avec les décors semi-relief. En raison de leur petite profondeur de construction, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place mais ces façades donnent un effet plastique en raison de leur organisation photoréaliste. Ces maisons peuvent être utilisées séparément. En fonction de votre don de bricoleur, les fenêtres et les portes peuvent être ouvertes. L'installation d'un éclairage est possible. De plus, les murs et les fenêtres non éclairées peuvent être assombries par l'intérieur ou camouflées avec du carton. Les renforts supplémentaires des bâtiments indiqués dans la notice ne sont pas nécessaires, mais peuvent augmenter la robustesse.

Symboles

<i>Ligne rouge :</i>	ligne de séparation entre les éléments des bâtiments
<i>Ligne jaune :</i>	ligne de découpage " grossière " pour les objets.
<i>Petit trait rouge :</i>	placez une règle pour marquer une arête de pliage avant découpage. Pliez vers l'arrière.
<i>Petit trait vert :</i>	placez une règle pour marquer une arête de pliage avant découpage. Pliez vers l'avant.
<i>Croix rouge :</i>	après collage sur carton, sert à marquer la ligne de pliage sur l'arrière en perçant au niveau de la croix. Marquez ensuite l'arête de pliage avec un objet pointu. Pliez vers l'arrière.
<i>Croix verte :</i>	après collage sur carton, sert à marquer la ligne de pliage sur l'arrière en perçant au niveau de la croix. Marquez ensuite l'arête de pliage avec un objet pointu. Pliez vers l'avant.
<i>Point d'exclamation :</i>	Marquage avec précaution pour ne pas abîmer les éléments de montage.
<i>Ligne hachurée autour de l'objet :</i>	collage sur carton (par exemple noir, env. 1 mm d'épaisseur).
<i>Surface hachurée en rouge :</i>	découpage. S'il s'agit du socle, pour pouvoir par ex. marquer les languettes de collage intérieures.
<i>Surfaces grises :</i>	surfaces autocollantes.

- Un ciseau de bricolage est recommandé pour le découpage. Utilisez cependant un cutter à lame réglable et une règle métallique pour les découpages précis. Placez la lame avec précision et faites-la glisser avec une légère pression le long de la règle métallique.
- Lors du découpage, les chutes doivent être jetées une fois le modèle terminé. Si vous avez survolé par mégarde un petit élément, vous devrez le chercher ensuite.
- Vous pouvez utiliser du carton dur comme support de découpe. L'idéal sont les supports de découpe en caoutchouc spécial qui résorbent immédiatement les entailles.
- Pour le collage, vous pouvez utiliser de la colle universelle. Toutefois, des colles sans dissolvant diluées à l'eau peuvent faire gondoler le carton. Les colles rapides et de contact ne sont pas recommandées.
- Appliquez de petites quantités de colle afin d'éviter les gondolages. Les colles contenant du dissolvant peuvent endommager la surface imprimée. Sans compter que les gouttes de colle ne sont pas très décoratives. Laissez reposer les modules de construction et éléments fraîchement collés jusqu'à séchage complet.
- Si vous voulez essayer les surfaces collantes, faites-le seulement du côté non-imprimé. Sinon vous risquez d'étaler la couleur imprimée.
- Pour obtenir des joints adhésifs stables, il est recommandé d'enduire toutes les languettes de collage avec de la colle. Seules les languettes doivent être enduites et collées immédiatement ensuite.
- Pour enduire des petites surfaces ou difficiles d'accès, vous pouvez utiliser un cure-dent, un petit pic ou un trombone.
- Découpez les éléments de construction bordés de lignes hachurées et collez les sur les matériaux de renforcement correspondants. Ceci a l'avantage de conférer aux éléments la stabilité nécessaire à leur fonction. Après séchage de la colle, découpez l'élément de construction solidifié sur les bords de l'objet.
- Les arêtes de découpe visibles (par ex. les arêtes de toiture) peuvent être colorées avec un stylo-feutre dans la couleur correspondante.
- Pour obtenir des arêtes pliantes propres, vous devez les marquer avant le découpage. A cet effet, vous pouvez placer une règle métallique sur l'arête pliante et faire glisser un objet à pointe (par ex. aiguille à tricoter, coupe-papier, broche) le long de la règle. L'important est de ne pas endommager (ou érafler) la surface du papier, sinon les surfaces imprimées pourraient s'abîmer. Vous obtiendrez des plis nets en utilisant un plioir pour aplatir les arêtes.
- Pour plier les éléments de construction disposés sur le carton de renforcement, vous devez percer les marques en croix avec une aiguille fine et pointue. Ces points servent ensuite de marquage pour placer la règle métallique à l'arrière. Ensuite, vous devez marquer les arêtes de pliage des deux côtés comme décrit et plier l'élément.

Maison 5 (marquages noirs)




Schéma de montage
Maison 5

- Collez l'élément/la partie A.
- Collez l'élément B sur le côté du pignon.
- Fabriquez et collez le panneau arrière (carton H (hauteur) x B (largeur) : 143 x 120 mm).
- Collez les languettes C1 sur l'élément de toiture C.
- Collez l'élément de toiture C et fixez-le sur l'élément B.
- Collez les murs de la mansarde de l'élément A sur les languettes de collage C1.
- Collez l'élément de toiture D sur la mansarde.
- Collez l'élément de toiture E (voir feuille/gabarit 4) sur le pignon, le cas échéant appliquez le panneau arrière.
- Si vous le souhaitez, mettez en forme et collez le balcon F (sur la feuille/gabarit 4) - l'élément F1 est le mur de la façade - puis collez-le à la place du balcon supérieur.
- Si vous le souhaitez, mettez en forme et collez le balcon G (sur la feuille/gabarit 4) - l1 est le mur de la façade - puis collez-le à la place du balcon inférieur.

Astuces de montage

- Avant de procéder au découpage, vous devriez observer avec précision la maquette. Nous vous conseillons d'assembler une fois " en pensée " les éléments séparés. De cette manière, vous avez une vue d'ensemble et visualisez avant le montage des détails particulièrement importants ou à éclaircir. Il est recommandé d'y consacrer un peu de temps : si vous découpez par erreur un élément de montage, cela peut gâcher la maquette entière et vous devrez attendre quelques jours avant de recevoir l'élément de remplacement.
- Les éléments doivent être montés dans l'ordre des lettres d'identification. Pour reconnaître les surfaces, des zones de collage correspondantes sont marquées d'un chiffre.
- Il est recommandé de découper les éléments " en gros " (ligne jaune) avant le découpage précis. Notez ensuite à l'arrière les identifiants des éléments de construction avec un crayon de bois.

Instructions de montage (générales)

- Découpez grossièrement les éléments suivant la ligne jaune et inscrivez les désignations des éléments sur l'arrière avec un crayon de bois.
- Collez les éléments bordés d'une ligne rouge hachurée sur le carton (environ 1 mm d'épaisseur). En ce qui concerne les pièces du toit sur lesquelles se trouvent des languettes de collage, il convient de ne pas coller celles-ci sur le carton pour qu'elles puissent rester mobiles.
- Marquez les arêtes pliantes (marquage rouge), percez avec une aiguille au niveau de la croix rouge et marquez des deux côtés.
- Découpez proprement tous les éléments.
- Pliez les arrêtes.
- L'assemblage des éléments se fait d'après les étapes de construction et sont différentes pour chaque modèle.

Maison 1 (marquages blancs)




Schéma de montage
Maison 1

- Collez l'élément/la partie A.
- Collez l'élément/la partie B au dos du pignon de la partie A.
- Collez l'élément/la partie C aux corps creux, puis dans la fente de la partie B.
- Fabriquez et collez le panneau arrière (carton H (hauteur) x B (largeur) : 128 x 113 mm).
- Collez l'élément de toiture D sur C. Les pièces sont inclinées vers l'arrière.
- Collez l'élément de toiture E sur A, adaptez l'ouverture pour la partie C.
- Mettez en forme la mansarde F, puis collez-la au-dessus de la partie en saillie du toit. Collez la mansarde G au milieu à droite.
- Collez l'élément de toiture H sur la mansarde.
- Si vous le souhaitez, collez la partie en saillie I. Au dessus de l'encorbellement se trouve un balcon auquel on peut accéder par la mansarde gauche : J est la paroi intérieure du balcon, K est le sol du balcon, L est la partie du mur de la maison (sous la mansarde).
- Si vous le souhaitez, assemblez le balcon M puis collez-le (M1 (l'écrou 1) se trouvant à l'intérieur)

Maison 2 (marquages jaunes)




Schéma de montage
Maison 2

- Collez l'élément/la partie A.
- Collez l'élément/la partie B aux corps creux (au dessus avec l'aide de l'élément B1). Collez l'élément C et collez cet élément au dos du pignon de l'élément A. La flèche sert à indiquer le placement de l'élément B à la hauteur de la façade (voir schéma).
- Fabriquez et collez le panneau arrière (carton H (hauteur) x B (largeur) : 130 x 170 mm).
- Collez l'élément de toiture D.
- Collez l'élément de toiture E.
- Mettez en forme la mansarde F, puis collez-la au milieu de la moitié gauche du toit. Collez la mansarde G sur la moitié droite du toit.
- Collez l'élément de toiture H sur la mansarde gauche, l'élément de toiture I sur la mansarde droite. Découpez proprement tous les éléments de toiture.

Maison 3 (marquages verts)




Schéma de montage
Maison 3

- Collez l'élément/la partie A.
- Collez l'élément/la partie B (sur feuille/gabarit 5) aux corps creux et au dos de l'élément A (voir schéma).
- Fabriquez et collez le panneau arrière (carton H (hauteur) x B (largeur) : 136 x 189 mm sans le pignon).
- Collez les languettes B1 et B2 sur les éléments de toiture C et D (voir schéma à côté de l'élément B sur la feuille/gabarit 5).
- Collez les éléments de toiture C et D.
- Collez les éléments de toiture E et F sur B.
- Collez l'élément de toiture G sur le pignon de l'élément A. Une partie du panneau arrière peut être appliquée.
- Si vous le souhaitez, assemblez et collez le balcon H (H1 est le mur de la façade) puis collez-le à la place du balcon supérieur.
- Si vous le souhaitez, assemblez et collez le balcon I (I1 est le mur de la façade) puis collez-le à la place du balcon inférieur.

Maison 4 (marquages bleus)




Schéma de montage
Maison 4

- Collez l'élément/la partie A.
- Collez l'élément/la partie B aux corps creux et au dos de l'élément A. La flèche sert à indiquer le placement de l'élément B à la hauteur de la façade (voir schéma).
- Fabriquez et collez le panneau arrière (carton H (hauteur) x B (largeur) : 143 x 120 mm).
- Collez les éléments de toiture C et D en suivant les indications de collage.
- Collez l'élément de toiture E sur B.
- Mettez en forme les mansardes F et G, puis collez-les au milieu de la moitié gauche ou droite du toit.
- Collez les éléments de toiture F1 et G1 sur les mansardes respectives.