

Cette pompe électrique à engrenage de haute qualité est auto-amorçable et convient à de multiples utilisations. Elle fonctionne aussi bien en aspiration qu'en refoulement. Branchez la pompe sur un Power Panel ou utilisez un commutateur à trois positions. Les engrenages en laiton sont rectifiés pour assurer une longévité maximale. Un montage vertical de la pompe garantit un fonctionnement optimal ; les prises d'entrée et de sortie doivent être vers le bas (voir illustration). De cette façon les engrenages ne restent pas secs. Pompe fournie avec équerre de fixation, 2 connecteurs, 2 protections plastiques de connecteurs, 2 adaptateurs d'ajutage en laiton et vis de fixation. Pour installer les adaptateurs, les coller aux extrémités du tube noir. La garantie est invalidée en cas de démontage ou d'entretien non autorisé par KAVAN.

Attention: *L'utilisation d'essence ou de carburant auto-allumage peut être dangereux, l'utilisateur assume les risques afférents.*

Caractéristiques: 12 V CC. Consommation : 1,5 A. Débit : 1,8 l/m.

No. 0190

Franz Kavan

Daimlerstr. 61 • D-90441 Nuernberg • Germany
Tel.: +49 (9 11) 66 98 69-0 • Fax: +49 (9 11) 66 98 69-98
E-mail: info@kavanrc.com • Internet: www.kavanrc.com

The logo for KAVAN, featuring the brand name in a bold, stylized, black font with a white outline. The letters are thick and blocky, with a slight shadow effect.