

IE-CT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Utiliser notre testeur de câble pour vérifier facilement et simplement les coupures de ligne, les courts-circuits, le câblage, les inversions de fils et les tensions parasites dans votre réseau Ethernet.

Particularités :

- Affichage 7 segments
- Seulement 185 g

Informations générales de commande

Type	IE-CT
Référence	8808420000
Version	Testeur de continuité pour câble informatique
GTIN (EAN)	4032248506002
Cdt.	1 pièce(s)

IE-CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5,512 inch
Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2,756 inch
Hauteur	36 mm	Hauteur (pouces)	1,417 inch
Poids	185 g	Poids net	417 g

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 3.0	EC000305	ETIM 4.0	EC000305
ETIM 5.0	EC000305	ETIM 6.0	EC002080
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-11-09
eClass 6.2	27-20-11-09	eClass 7.1	27-20-11-09
eClass 8.1	27-20-11-09	eClass 9.0	27-20-11-08
eClass 9.1	27-20-03-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentation utilisateur [Manual](#)
[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)