


Fiche technique | Numéro d'article: 267-313

Porte conducteurs; avec raccordement au secteur et pied encliquetable; 3 pôles; avec impression standard


www.wago.com/267-313



RoHS Compliant ✓

BOMcheck.net

Couleur: ■



Description du produit :

- Systme de connexion flexible en fonction des besoins, par systme de modules, 5  11 ples
- largissement ultrieur de systme possible
- Taille compacte

Donnes

Donnes lectriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de rfrence (III / 2)	500 V
Tension assigne de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Courant	16 A
Courant de rfrence 2	6 A
Lgende Donnes de rfrence	(III / 2)  Catgorie de surtension III / degr de pollution 2

Données de raccordement

Longueur de dénudage	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch
Nombre de pôles	3
Nombre de types de connexion	1

Données géométriques

Largeur	39,1 mm / 1.539 inch
Hauteur utile	19 mm / 0.748 inch

Données du matériau

Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (Ecu)
Surface du contact	étamé
Charge calorifique	0.111 MJ
Poids	15.058 g

Conditions d'environnement

Résistance à la température	105 °C
-----------------------------	--------

Dates commerciales

Country of origin	PL
GTIN	4045454415440
Customs Tariff No.	85369010000

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40032309

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UL UL International Germany GmbH	E45171 vol. 2 sec. 14



Téléchargements

smartDATA

CAD data

3D Download 267-313

URL

Téléchargement

Sous réserve de modifications.