





Anschließbare Leitung  
Ø 4 ... 6 mm / 0,25 - 0,75 mm<sup>2</sup>

#### Données

#### Données techniques

Version de raccordement	M12 socket
Nombre de pôles	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded

#### Données de raccordement

Type de connexion 1	Schraubtechnik
Conducteur rigide	0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> / ...

#### Données mécaniques

Diamètre raccordable du câble gainé	4 ... 6 mm
Poids	24 g

#### Conditions d'environnement

Indice de protection	IP67
----------------------	------



## Dates commerciales

Country of origin	HU
GTIN	4045454383602
Customs Tariff No.	85444290900

## Téléchargements

### Documentation

#### System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors	Jun 19, 2013	Téléchargement
		130,8 kB

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
Tremblay-en-France  
BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20  
E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com) | Web : [www.wago.fr](http://www.wago.fr)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.