

PATO 3/15


Référence: 1013135

La figure illustre un article similaire

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013135>

Repères pour fils, transparent, vierge, Type de montage: Clipsage,
Diamètre du câble: 4,4-6,7 mm, Surface utile: 4 x 15 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 013554
Unité d'emballage	500 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 548 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Largeur (a)	15 mm
Coloris	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 80 °C
Composants	exempt de silicone
Matériau	PVC

Approbatons

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques