

LM

Référence: 1004377

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004377>

Porte-repères pour câbles, blanc, vierge, Type de montage: Montage de serre-câbles, Diamètre du câble: 1-12 mm, Surface utile: 24 x 4 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 012069
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 568 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques**Généralités**

Largeur (a)	24 mm
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PA

Approbatons

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Repérage		
0816265	EMT (24X4)R	Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: ≤12 mm, Surface utile: 24 x 4 mm
0808231	ESL 24X 4	Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, Repérable avec : Office-Drucksysteme, Plotter, ligné et perforé, Type de montage: Insertion, Surface utile: 24 x 4 mm
0814319	ESL 24X 4 SO:CMS	Ruban enfichable, Feuille, blanc, impression selon les indications du client, Repérable avec : Office-Drucksysteme, Plotter, Type de montage: Insertion, Surface utile: 24 x 4 mm

LM Référence: 1004377

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004377>

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques