

## WMS 25,4 (EX40)R


Référence: 0800296

La figure illustre la variante WMS 12,7 (Ex20)R

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800296>

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark W, Thermomark R, Thermomark X, non perforé, Type de montage: Enfilage, Diamètre du câble: 8,5-25,4 mm, Surface utile: 40 x 15000 mm

### Caractéristiques commerciales

|                      |  |
|----------------------|--|
| EAN                  | <br>4 046356 625869 |
| Unité d'emballage    | 1 pcs.   |
| Tarif douanier       | 39173200   |
| Poids brut par pièce | kg   |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Généralités

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Longueur (b)                          | 15 m                        |
| Largeur (a)                           | 40 mm                       |
| Coloris                               | blanc                       |
| Matériau embase                       | polyoléfine                 |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -55 °C ... 135 °C           |
| Composants                            | Exempt d'halogène           |
| Matériau                              | Polyoléfine                 |

## Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

## Accessoires

| Article            | Désignation                  | Description  |
|--------------------|------------------------------|--|
| <b>Généralités</b> |                              |  |
| 5146448            | THERMOMARK ROLL-ERH          | Porte-rouleau externe, pour rouleau THERMOMARK, pour diamètre extérieur maximal de rouleau de 150 mm à 400 mm                      |
| 0827856            | THERMOMARK-RIBBON 55-WMSHF   | Ruban encreur, longueur : 300 m, largeur : 55 mm, coloris : noir (spécialement pour gaines thermorétractables exemptes d'halogène) |
| 5145724            | THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE    | Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 64 mm, Coloris: noir  |
| 5145737            | THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE BU | Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 64 mm, Coloris: bleu  |
| 5145740            | THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE RD | Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 64 mm, Coloris: rouge   |

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques