

PABA WH/10

Référence: 1013753


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013753>

Etiquette, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Enfilage, Diamètre du câble: 0,6-7 mm, Surface utile: 10 x 4 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 013943
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Remarque	repérable avec le système CMS
Longueur (b)	10 mm
Largeur (a)	4 mm
Coloris	blanc
Classe d'flammabilité selon UL 94	V0
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 65 °C
Matériau	ABS
Nombre d'étiquettes	20

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques