

# ST 1-SILED 24

Référence: 0920384

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0920384>

Fiche porte-fusible, Intensité nominale: 10 A, Longueur: 45,4 mm,  
Largeur: 9,9 mm, Coloris: noir

## Caractéristiques commerciales

EAN	
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 376 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

Coloris	noir
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

### Dimensions

Largeur	9,9 mm
Longueur	45,4 mm

### Caractéristiques techniques

Groupe d'isolant	CTI 600
Intensité nominale $I_N$	10 A
Tension nominale $U_N$	400 V (En cas de fusible défectueux, le circuit électrique suivant n'est pas hors tension.)

## Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

## Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

### Généralités

3039900	ST-IL	Autocollant de service pour le bloc de jonction de type ST
---------	-------	--

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques