

CP 2,5-4L

Référence: 3041956


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041956>

Capot pour connecteur, Mode de raccordement: Raccordement spécial et mixte, Nombre de pôles: 4, section :0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 13 mm, Coloris: gris

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 952778
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85472000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 259 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
3190438	STG-MTN 0,5-1,0	Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot MSTBC après le sertissage du conducteur, pour conducteur de 0,5 à 1,0 mm ²
3190506	STG-MTN 1,5-2,5	Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot MSTBC après le sertissage du conducteur, pour conducteur de 1,5 à 2,5 mm ²

Généralités

3012315	AP-CP-H METER	Profilé de protection, longueur : 1 m
3012320	D-CP-H 2,5-4L	Flasque d'extrémité, Longueur: 31,6 mm, Largeur: 5,2 mm, Coloris: gris
3012321	DFS-CP 2,5-4L	Flasque à bride, Longueur: 31,6 mm, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 26 mm, Coloris: gris
3012317	DFS-CP-H 2,5-4L	Le capot de protection profilé avec flasque à bride de verrouillage, pour CP-H2,5-4L, peut être adapté des deux côtés au connecteur
3012319	DP-CP-H 2,5-4L	Plaque d'écartement

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques