Données de base

ICC-MT 0,5-1,0 BA

Référence: 3190603

Livraison en ruban - Veuillez respecter le dessin !



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190603

Contact mâle modulaire, à enfiler dans le capot ICC après sertissage du conducteur, pour conducteurs de 0,5 à 1,0 mm², sous forme de ruban

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 017918 100582
Unité d'emballage	4000 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 497 (CC-2009)

Données techniques

Caractéristiques techniques

Intensité nominale	12 A (pour une section de conducteur de 1 mm²)
Section de conducteur souple min.	0,5 mm²
Section de conducteur souple max.	1 mm²

Caract. de raccord.

Diamètre du fil avec isolant	1,4 mm ... 2,31 mm
Longueur de dénudage des fils	3,5 mm

Approbations


Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques