Données de base

MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND

Référence: 1879544

Livraison en ruban - Veuillez respecter le dessin !



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1879544

Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot MSTBC après le sertissage du conducteur, pour conducteur de 0,2 à 0,5 mm²

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
Unité d'emballage	4000 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Caract. de raccord.

Diamètre du fil avec isolant	1,15 mm ... 2,31 mm
Longueur de dénudage des fils	3 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de contact	CuFe
Matériau de surface du contact	étamé

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques