Données de base

ICC-MT 1,5-2,5

Référence: 3190580



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190580

Contact mâle modulaire, à enfiler dans le capot ICC après sertissage du conducteur, pour conducteurs de 1,5 à 2,5 mm²

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 017918 093419
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 497 (CC-2009)

Données techniques

Caractéristiques techniques

Intensité nominale	12 A
Section de conducteur souple min.	1,5 mm²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm²

Caract. de raccord.

Diamètre du fil avec isolant	2,11 mm ... 3,1 mm
Longueur de dénudage des fils	4 mm

Approbations


Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques