Données de base

MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA

Référence: 1923717

Livraison en ruban - Veuillez respecter le dessin !



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1923717

Contact femelle, enfoncé dans l'élément enfichable après le sertissage du conducteur, pour les capots pour connecteurs modulaires MCC 1...-STZ-3,81 et MCC 1...--STZF-3,81, plages de section de 0,2 mm² à 0,34 mm²

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 571450
Unité d'emballage	8000 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Caractéristiques techniques

Intensité nominale	4 A
Section de conducteur souple min.	0,2 mm²
Section de conducteur souple max.	0,35 mm²

Caract. de raccord.

Diamètre du fil avec isolant	1,1 mm ... 1,3 mm
Longueur de dénudage des fils	4 mm

Approbations


Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques