Données de base

IC-DFR 5

Référence: 1852053



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852053

Accessoires, Nbre. pôles: 5, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Ce cadre de montage doit être utilisé exclusivement en association avec IC 2,5/...-STGF-5,08

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 108939
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 282 (CC-2009)

Données techniques

Cotes / pôles

Pas	5,08 mm
Cote a	20,32 mm
Nombre de pôles	5

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	IC-DFR
Groupe d'isolant	I
Section nominale	2,5 mm²
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
1825501	IC 2,5/ 2-STGF-5,08	Elément enfichable, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 2, Pas: 5,08 mm, Connectique: Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain
Montage		
0708263	DFK-MSTB-SS	Jeu de vis, pour fixer l'embase sur la paroi de l'appareil, se compose de respectivement 1 vis M3 x 10, 1 rondelle Grower et 1 écrou


Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.



Cote b: 10,84mm + (nbre de pôle x 5,08mm)
Cote c: cote b + 5,83mm

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques