

SK 28-D

Référence: 3027006


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3027006>

Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre directe sur des plaques de montage conductrices, épaisseur de tôle 1-2 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 284325
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 678 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	1
Coloris	argenté

Dimensions

Longueur	20 mm
Largeur	31 mm
Hauteur	92,00 mm

Caractéristiques techniques

Contrôle de la résistance mécanique des bornes (raccordement conducteur x5)	Test réussi
Spécification des essais d'oscillations et de grésillements sur bande large	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spectre d'essai	Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule
Fréquence d'essai	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ jusqu'à $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Niveau ASD	$0,2 \text{ g}^2/\text{Hz}$
Accélération	0,8 g
Durée de l'essai par essieu	5 h
Sens d'essai	Axes X, Y et Z
Résultat des essais d'oscillations et de grésillements sur bande large	Test réussi
Spécification de l'essai de choc	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forme de choc	Semi-sinusoïdal
Accélération	5 g
Durée des chocs	30 ms
Nombre de chocs par sens	3
Sens d'essai	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat de l'essai de choc	Test réussi

Caractéristiques de raccordement

Filetage vis	M4
Couple de serrage max.	1 Nm
Mode de raccordement	Dévisser

Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
0404017	AK 4	BJ d'alimentation, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: argenté
0421032	AKG 4 BK	BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: noir
0421029	AKG 4 GNYE	BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: vert/jaune
Montage		
3025341	AB-SK	Support pour barres collectrices
0404428	AB/SS	Support en matériau isolant, avec vis d'arrêt, utilisable au choix sur barre collectrice 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques