

# SKS 14

Référence: 3240211


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240211>

Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre via des barres collectrices

## Caractéristiques commerciales

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 458887 |
| Unité d'emballage           | 10 pcs.                                                                                              |
| Tarif douanier              | 85369010                                                                                             |
| Poids brut par pièce        | kg                                                                                                   |
| Donnée de page de catalogue | Page 679 (CL-2009)                                                                                   |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Nombre d'étages      | 1       |
| Nombre de connexions | 1       |
| Coloris              | argenté |

### Dimensions

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 21 mm |
| Largeur  | 19 mm |

### Caractéristiques de raccordement

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Section de conducteur rigide min. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Section de conducteur rigide max. | 13,5 mm <sup>2</sup> |

---

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Section de conducteur souple min.    | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Section de conducteur souple max.    | 13,5 mm <sup>2</sup> |
| Section du conducteur AWG/kcmil min. | 10                   |
| Section du conducteur AWG/kcmil max. | 6                    |
| Mode de raccordement                 | A ressort            |

### Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques