

BN-ZB 5,2/WH-100:UNBEDRUCKT

Référence: 5060870

L'illustration montre les versions BN-ZB 5,2 -VIERGE, -SUITE NOMBRES et BNB-ZB 5,2 SO/CMS



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=5060870>

Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Enfichage, pour BJ au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 4 x 4 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 096106
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Remarque	repérable avec le système CMS
Largeur (a)	4 mm
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PA
Nombre d'étiquettes	1000

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques