

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10/0,5

Référence: 1456093


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456093>

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 4 pôles, M8, montage vissé/sur face arrière avec filetage M10, cordon TPE de 0,5 m, 4 x 0,25 mm²

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 605892
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	30 V
Nombre de pôles	4
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Longueur du câble	0,5 m
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (Femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M8 CEI 61076-2-104
Détrompage	A - standard

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PUR / PA66
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	Viton
Type de montage	Montage face arrière M10
Mode de raccordement	Cordons individuels
Affichage d'état	Non

Caractéristiques du câble

Type de câble	Cordon TPE
AWG ligne de signaux	24
Coloris des fils	marron, blanc, bleu, noir
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (câble, pose fixe)

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Connecteur femelle encastrable M8



Paroi de montage avec perçage traversant

Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur femelle M8 4 pôles, vue côté femelle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques