

UC-EMP (27X12,5)

Référence: 0825433


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0825433>

Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, Repérable avec :
 BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage
 dans le porte-repère, Surface utile: 27 x 12,5 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 365567
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 576 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	27 mm
Largeur (a)	12,5 mm
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PA
Nombre d'étiquettes	8
Nombre d'étiquettes par ligne	2

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
0828985	CARRIER-EMLP 22 (27X12,5)	Porte-repère, noir, vierge, Type de montage: Vis, rivets, Diamètre: 22 mm, Surface utile: 27 x 12,5 mm
0827446	CARRIER-EMP 22 (27X12,5)	Porte-repère, noir, vierge, Type de montage: Vis, rivets, Diamètre: 22 mm, Surface utile: 27 x 12,5 mm
5146121	P1 UC-MAG 6	Chargeur de CMS-P1-PLOTTER, pour UC-EMP..., UC-EMLP...

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques