

BMK 20X 8 YE

Référence: 5031388

L'illustration montre la version BMK 38x11 en jaune



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=5031388>

Feuille d'étiquettes en tissu, Feuille, jaune, vierge, Repérable avec :
Plotter, Type de montage: Collage, Surface utile: 20 mm x 8 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 095413
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39199000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 599 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Remarque	repérable avec le système CMS
Longueur (b)	20 mm
Largeur (a)	8 mm
Coloris	jaune
Matériau embase	film polyester
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Composants	exempt de silicone
Matériau	Film polyester
Nombre d'étiquettes	270

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités

5144819	CMS-P1-PAD	Accessoires
---------	------------	-------------

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques