

# FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK


Référence: 2288927

L'illustration montre une version à 50 pôles

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2288927>

Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 1,5 m

## Caractéristiques commerciales

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EAN                         |  |
| Unité d'emballage           | 1 pcs.   |
| Tarif douanier              | 85444290   |
| Poids brut par pièce        | kg   |
| Donnée de page de catalogue | Page 262 (IF-2009)   |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|   |                      |
|---|----------------------|
| Tension nominale $U_N$                      | < 50 V AC<br>60 V DC |
| Intensité max. admissible par circuit       | 1 A                  |
| Résistance max. du conducteur               | 0,16 $\Omega$ /m     |
| Température ambiante (fonctionnement)       | -20 °C ... 50 °C     |
| Température ambiante (stockage/transport)   | -20 °C ... 70 °C     |
| Longueur du câble                           | 1,5 m                |
| Fil, section                                | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| AWG   | 26                   |
| Structure du conducteur : Nombre de brins : | 7                    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Fil, matériau      | Cu étamé   |
| Diamètre extérieur | 6,4 mm   |
| Câble, confection  | Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4 |
| Blindage           | non  |

#### Connecteur côté module

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Nombre de pôles             | 14                                       |
| Connecteur                  | IDC / FLK - connecteur femelle (2,54 mm) |
| Nombre de connecteurs mâles | 1  |

#### Connecteur côté commande

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Nombre de pôles             | 14                                       |
| Connecteur                  | IDC / FLK - connecteur femelle (2,54 mm) |
| Nombre de connecteurs mâles | 1  |

#### Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques