


HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-STA

Référence: 1604324

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604324>

HEAVYCONNEC ADVANCE à revêtement en poudre standard, capot B10, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM25, sortie de câble latérale

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 948009
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 475 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Remarque	pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Type	B10
Hauteur	100 mm
Largeur	57 mm
Longueur	105 mm
Type de boîtier	Capots
Mode de verrouillage	Verrouillage à baïonnette
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	latérale

Raccordement vissé	sans
Type de presse-étoupe	1x M25
Type de protection du boîtier	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau du joint	NBR
Verrouillage de matériau	Acier inox
Matériau de surface de prise verrouillage	PA-GF
Longueur découpe de montage	65 mm
Largeur découpe de montage	35 mm
Conseils pour le montage	Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique.

Approbatons

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
1690943	HC-B 10-TMB-SD-IP65	Couvercle de protection HEAVYCONNEC ADVANCE IP65, B10, verrouillage à baïonnette, cordon de retenue, diamètre de l'œillet 3 mm
1690639	HC-K-KV-M25(11-17)	Presse-étoupe plastique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 8 mm, diamètre de câble : 11 - 17 mm, ouvert. 29, presse-étoupe : M25
1690574	HC-M-KV-M25(11-16)	Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 7 mm, diamètre de câble : 11 - 16 mm, ouvert. 27, presse-étoupe : M25
1646007	HC-M-KV-M25(14-21)	Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 7 mm, diamètre du câble : 14 - 21 mm, ouvert. 34, presse-étoupe : M25


Montage

1604641	HC-B-BF	Bride en saillie pour boîtier HEAVYCONNEC-ADVANCE TMB avec verrouillage à baïonnette
---------	---------	--

1604654	HC-B-BF-SET	Bride de montage à baïonnette, kit comprenant 2 brides de montage avec 4 vis autotaraudeuses (Torx®) et 4 rondelles en éventail
---------	-------------	---

Schémas

Dessin coté



Découpe de montage

²⁾ en cas d'utilisation de vis autotaraudantes (Torx® 20, M4)

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques