

# EMLS (38,1X19)R SR

Référence: 0800354

La figure illustre la version de l'article



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800354>

Etiquette de sécurité avec colle spéciale, Rouleau, argent, vierge,  
Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S,  
Type de montage: Collage, Surface utile: 38,1 x 19 mm

## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 580434 |
| Unité d'emballage    | 1 pcs.                                                                                                |
| Tarif douanier       | 39199000                                                                                              |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Longueur (b)                          | 38,1 mm                          |
| Largeur (a)                           | 19,05 mm                         |
| Coloris                               | argent                           |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C                |
| Composants                            | exempt de silicone et d'halogène |
| Matériau                              | Polyester                        |
| Nombre d'étiquettes                   | 1000                             |
| Nombre d'étiquettes par ligne         | 2                                |
| Conforme aux directives RoHS          | oui                              |
| Exempt d'halogène                     | oui                              |

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Exempt de silicone                                            | oui                                      |
| Exempt de cadmium                                             | oui                                      |
| Adhésif                                                       | Acrylate                                 |
| Imprimabilité                                                 | Transfert thermique                      |
| Appareil                                                      | 5146477 THERMOMARK ROLL                  |
|                                                               | 5146723 THERMOMARK ROLL X1               |
|                                                               | 5145274 THERMOMARK X1.1                  |
|                                                               | 5146231 THERMOMARK X1.2                  |
|                                                               | 5146257 THERMOMARK S1.1                  |
| Ruban encreur                                                 | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110            |
|                                                               | 0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU         |
|                                                               | 0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN         |
|                                                               | 0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD         |
| Test substances pouvant nuire à adhérence peintures           | VW PV 3.10.7:2005-02                     |
| Résultat                                                      | Test réussi                              |
| Spécification contrôle résistance aux intempéries             | sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2009-11 |
| Durée de contrôle (heures)                                    | 96 h                                     |
| Résultat contrôle de résistance à l'effacement                | Test réussi                              |
| Spécification contrôle brouillard salin                       | DIN EN 60068-2-11:2000-02                |
| Durée du contrôle                                             | 96 h                                     |
| Résultat contrôle brouillard salin                            | Test réussi                              |
| Spécification de contrôle climat saturé avec SO2              | DIN 50018:1997-06                        |
| Degré climatique                                              | KFW 1,0 S                                |
| Cycles                                                        | 2                                        |
| Résultat contrôle condensation                                | Test réussi                              |
| Spécification contrôle résistance à l'effacement inscriptions | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08      |
| Résultat                                                      | Test réussi                              |
| Epaisseur film                                                | 53 µm                                    |
| Epaisseur colle                                               | 20 µm                                    |

#### Approbations



Homologations

UL Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

## Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

### Généralités

|         |                       |                                                                    |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5145384 | THERMOMARK-RIBBON 110 | Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 110 mm, Coloris: noir |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques