

GPE 60X30 WH

Référence: 0806961

L'illustration montre la version GPE 20x8 WH



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0806961>

Matériau de gravure, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : Gravur, Plotter, Type de montage: Collage, Surface utile: 60 x 30 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 145026
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39203000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 596 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Remarque	repérable avec le système CMS
Hauteur	30 mm
Largeur (a)	60 mm
Coloris	blanc
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	TRANSPLY-ABS
Nombre d'étiquettes	9
Nombre d'étiquettes par ligne	3

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques