

## HC-M-PN3-1,60-ST

Référence: 1663488

L'illustration montre les versions contact mâle et femelle et connecteur femelle pour circuit pneumatique avec vanne

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663488>



Contact mâle pour circuit pneumatique, pour module HC-M-PN3, diamètre flexible 1,6 mm

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 123291
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 463 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Caractéristiques électriques

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

#### Caractéristiques mécaniques

Pression de service - vide	6,00 bar(s)
Diamètre intérieur raccordement du flexible de pression	1,6 mm
Cycles d'enfichage	≥ 500

#### Caractéristiques générales

Coloris	noir
---------	------

#### Indications concernant les matériaux

Matériau de contact	Delrin Acetal
---------------------	---------------

## Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques