

CK4,0-ED-1,50ST AG

Référence: 1663239


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663239>

Contact à sertir tourné 4,0, contact mâle individuel, section de fil 1,50 mm², argenté

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 123048
Unité d'emballage	25 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 529 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques électriques

Remarque	pour modules HC-M-3
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Caractéristiques mécaniques

Section raccordable	1,5 mm ²
Section raccordable AWG	16
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	9 mm
Cycles d'enfichage	≥ 500

Caractéristiques générales

Version	Contact mâle individuel
---------	-------------------------

Série	HC-M-03
Mode de raccordement	Raccordement serti

Indications concernant les matériaux

Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	plaqué argent

Approbations



Homologations

GOST, UL Recognized

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Outil		
1662735	CK4,0-EWZ	Outil de déverrouillage, pour contacts tournés CK -4,0...
1205846	CRIMPFOX-4,0-ED-2,50	Pince à sertir, pour contacts CK 4,0..., pour section de câble 1,5-2,5 mm ²
1205859	CRIMPFOX-4,0-ED-6,00	Pince à sertir, pour contacts CK 4,0..., pour section de câble 3,0-6,0 mm ²

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques