Données de base

SACC-PG9-SEAL CLM

Référence: 1556320



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1556320

Joint plat PG9, pour connecteur encastrable M12, montage sur la face arrière avec filet de fixation PG9

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 176811
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	40169300
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 140 (PC-2009)

Données techniques

Caractéristiques générales

Matériau du joint	NBR

Approbations


Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques