



### Raccords, réducteurs et coupleurs

- HG-HG Prolongateur, IP66

#### Principales caractéristiques

- Mono-pièce, raccord rapide
- Fait la jonction de gaines annelées

#### Références et informations techniques

Article	Référence	De diam. nominal	A diam. nominal	Contenu
166-24600	<b>HG16-HG16</b>	16	16	10
166-24601	<b>HG21-HG21</b>	21	21	10
166-24602	<b>HG28-HG28</b>	28	28	10
166-24603	<b>HG34-HG34</b>	34	34	10

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



HelaGuard HG-HG Prolongateur.

#### Informations matériau

Matière	<b>Polyamide 6.6 (PA66)</b>
Couleur	<b>Noir (BK)</b>
Températures d'utilisation	<b>-50 °C à +135 °C</b>

