

WS 8006 – Notices d'utilisation

Données techniques

- ▶ Réveil radio synchronisé
- ▶ Réglage manuel
- ▶ Affichage fuseaux horaires
- ▶ Calendrier perpétuel jusqu'en 2099
- ▶ Affichage de la température en ° C et °F
- ▶ 2 sonneries
- ▶ Affichage en 12 ou 24 h.
- ▶ Fonction répétitive
- ▶ Thermomètre

Domaine de mesure : 0°C (32°F) 50 °C (122°F) (fréquence de transmission : toutes les 30 secondes)

- ▶ Piles : 2 X 1,5 V AA – non incluses –

Remarques importantes

- ▶ Sources de perturbation peuvent causer des interruptions de transmission.
- ▶ Dans le cas d'un échec lors du processus de lancement appuyez alors avec un élément pointu la touche RESET au dos du produit.

Mise en marche

- ▶ Ouvrez le compartiment destiné aux piles au dos du produit et disposez les piles en prenant soin au sens de polarité. Refermez le compartiment des piles.
- ▶ Après avoir introduit les piles, sur l'écran se mettent à clignoter toutes les symboles, une courte tonalité suit puis la température intérieure et l'humidité seront affichées.
- ▶ L'heure passe au mode de réception radio synchronisé.
- ▶ La recherche du signal débute automatiquement après 7 minutes. Durant l'opération le symbole clignote

Réglage manuel

- ▶ Appuyer sur la touche **"MODE"** pendant 2 secondes, l'affichage de l'heure clignote. Appuyer sur **"?"** et **"?"** pour sélectionner entre 12/24 h.
- ▶ Appuyer sur la touche **SET** pour confirmer le réglage, l'affichage des heures commence à clignoter. Appuyer sur **"?"** et **"?"** pour saisir les heures.
- ▶ Appuyer sur la touche **SET** pour confirmer, l'affichage des minutes se met à clignoter. Appuyer sur **"?"** et **"?"** pour saisir les minutes.
- ▶ Appuyer sur la touche **SET** pour confirmer la mise au point, l'affichage des années se met à clignoter. Appuyer sur **"?"** et **"?"** pour saisir l'année.
- ▶ Appuyer sur la touche **SET** pour confirmer la mise au point, l'affichage du mois clignote. Appuyer sur **"?"** et **"?"** pour saisir le mois.
- ▶ Appuyer sur la touche **SET** pour confirmer la mise au point, l'affichage du jour clignote. Appuyer sur **"?"** et **"?"** pour saisir le jour.
- ▶ Appuyer sur la touche **SET** pour confirmer la mise au point et clore le mode de réglage.

F.Y.I

- ▶ Le mode de réglage s'estompe automatiquement après 7 secondes sans utilisation.
- ▶ Langues suivantes peuvent être retenues: anglais, allemand, français, italien, espagnole, danois et hollandais.

Réglage de la sonnerie journalière

Ce réveil dispose d'une sonnerie journalière. Pour visualiser le temps programmé, appuyer brièvement sur la touche **ALARM**. L'affichage passe

du mode standard à celui de la sonnerie.

Appuyer sur une touche quelconque pour retourner au mode normal.

Pour régler l'heure de réveil veuillez procéder comme suit.

- ▶ Appuyer sur la touche **ALARM** pendant 2 secondes, un symbole clignotant apparaît.
- ▶ L'affichage des heures clignote. Appuyer sur **"?"** et **"?"** pour régler les heures. Appuyer sur la touche **ALARM** pour confirmer le réglage.
- ▶ L'affichage des minutes clignote. Appuyer sur **"?"** et **"?"** pour régler les minutes. Appuyer sur la touche **ALARM** pour confirmer le réglage et terminer le mode de réglage de la sonnerie.
- ▶ Pour activer ou désactiver la sonnerie appuyer sur la touche **UP** pendant la phase de

sonnerie.

F.Y.I

Aucune donnée pendant 7 secondes, le mode de réglage sera clos automatiquement.

La sonnerie marche pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur une touche quelconque. Après avoir désactivé, la sonnerie se mettra en marche le lendemain.

L'intensité de la sonnerie augmente en 4 paliers durant les deux minutes de fonctionnement.

Mouvement répétitif automatique

Appuyer sur la touche **SNOOZE** pendant le signal sonore pour activer la fonction répétitive. Alors apparaît sur votre écran un symbole de sonnerie.

La sonnerie se remet en marche après 5 minutes.

La fonction répétitive peut être désarmée à tout moment par pression d'une touche quelconque. Autrement la répétition peut aller jusqu'à 7 fois.

°C/°F Affichage des températures

La température sera affichée en °C ou °F. Appuyer brièvement sur “?” pour changer la forme d'affichage.

Réception de la radio synchronisation

- ▶ Le réveil se lance automatiquement 7 minutes après la pose des piles ou lors d'un nouveau départ après une recherche du signal DCF. Le symbole de la tour d'émission clignote.
- ▶ Le réveil se recalcule chaque jour à 1 :00 h avec le signal DCF et corrige alors les écarts possibles.
- ▶ Si la synchronisation n'est pas parfaite (la tour d'émission disparaît de votre écran) le processus se renouvelle automatiquement toutes les heures jusqu'à 5 tentatives consécutives.
- ▶ appuyer sur la touche **WAVE** pour activer la recherche automatique du signal. Après 7 minutes sans contact avec le signal, l'opération de recherche sera stoppée automatiquement puis reprise toutes les heures pleines.
- ▶ Appuyer sur la touche **WAVE** pour terminer la recherche du signal de façon autonome.

F.Y.I

- ▶ le symbole clignotant de la tour d'émission signifie recherche du signal.

- ▶ le symbole de la tour en permanence sur l'écran signifie réception continue du signal
- ▶ conseillons de garder une distance de 2,5 m entre TV, ordinateur ou autre source de perturbation.
- ▶ dans des pièces bétonnées – cave par exemple – la réception risque d'être plus faible. Placer le réveil près de la fenêtre.

Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères.

Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui.

Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte.

Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées