


## SK 3,8 WH:REEL

Référence: 0805218

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0805218>

Bandes de repérage, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec :  
Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Type de montage:  
Collage

### Caractéristiques commerciales

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EAN                         |  |
| Unité d'emballage           | 1 pcs.   |
| Tarif douanier              | 39199000   |
| Poids brut par pièce        | kg   |
| Donnée de page de catalogue | Page 502 (CL-2009)   |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Généralités

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Longueur (b)                          | 90 m                             |
| Hauteur                               | 3,8 mm                           |
| Coloris                               | blanc                            |
| Matériau embase                       | Polyester                        |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94   | V2                               |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C                |
| Composants                            | exempt de silicone et d'halogène |
| Matériau                              | Polyester                        |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Nombre de rubans de repérage | 14       |
| Diamètre intérieur (f)       | 76,00 mm |

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

### Accessoires

| Article            | Désignation           | Description   |
|--------------------|-----------------------|---|
| <b>Généralités</b> |                       |   |
| 5145384            | THERMOMARK-RIBBON 110 | Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 110 mm, Coloris: noir  |
| <b>Repérage</b>    |                       |   |
| 1051993            | B-STIFT               | Stylo marqueur, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm |

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques