

HC-D 15-AP-GY

Référence: 1660342

L'illustration représente l'une des versions de l'article



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1660342>

Cache HEAVYCONNEC, pour découpes de paroi de type D15, 3,5 mm d'épaisseur, gris

Caractéristiques commerciales

EAN	
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85472000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 542 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Remarque	Pour découpes de paroi de type D15
Longueur	87 mm
Hauteur	3,5 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm
Largeur	40 mm
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Coloris	gris
Type	D 15
Distance horizontale entre les trous de perçage	70 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	17,5 mm

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques