


UM 25-PVB 2/12ICV/SO19


Référence: 2298331



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2298331>

Module VARIOFACE, avec connecteurs mâles COMBICON et deux potentiels (+ -) pour la distribution du potentiel, pour montage sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 587789
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Approbatons

Homologations

Homologations EX :

Homologations demandées : cUL / UL

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques