

VS-M16 (5-9)

Référence: 1688447


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688447>

Ecrou-chapeau SUB-D avec joint de câble, pour capot VS-09-...,
diamètre de câble de 5 mm ... 9 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 818364
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85472000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 327 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 9 mm
Coloris	gris
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (montage)	-20 °C ... 80 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA

Matériau du joint	Néoprène
	Néoprène
Indice de protection	IP67

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques