

HC-B 6-TMS-SD-IP50

Référence: 1690736



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1690736>

Couvercle de protection HEAVYCONNEC ADVANCE IP50, B6, pour côté embase, verrouillage à clip, cordon de retenue, diamètre de l'œillet 3 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 890629
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 551 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Type	B6
Version	Couvercle de protection HC-ADVANCE
Coloris	gris
Mode de verrouillage	Verrouillage à clip
Type de protection du boîtier	IP50
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C
Matériau du couvercle de protection	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques