

SACC-M 8MR-4CON-SH

Référence: 1436466


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436466>

Connecteur capteurs/actionneur, connecteur mâle, coudé, 4 pôles, M8, blindé, raccordement soudé, molette métallique, diamètre de câble 5 mm max.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 436380
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 42 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	30 V
Nombre de pôles	4
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M8 CEI 61076-2-104
Détrompage	A - standard

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Cycles d'enfichage	≥ 100
Couple de serrage	0,2 Nm (Molette M8)
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PUR / PA66
Matériau de surface de prise	Laiton, nickelé
Matériau de la molette	laiton, nickelé
Matériau du joint	NBR
Mode de raccordement	Raccordement soudé
Section du conducteur	0,08 mm² ... 0,34 mm²
Section du conducteur AWG	28 ... 22
Diamètre extérieur du câble	3,5 mm ... 5 mm
Affichage d'état	Non
Longueur de gaine à dénuder	30 mm
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	3 mm

Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Câble/conducteur		
1535794	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25	Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, noir, 4 pôles, blindé, 4 x 0,25 mm², coloris des conducteurs : marron / blanc / bleu / noir, longueur : 100 m

Éléments de protection et de fermeture

1430857	PROT-M 8 FS-PA-CHAIN	Cache de protection M8 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs mâles M8
---------	----------------------	---


Outil

1208474	SACC BIT M8-D12	Pièce enfichable pour le montage de connecteurs librement confectionnés SACC M8 à molette longitudinale, sauf pour les connecteurs M8 à technique de raccordement rapide QUICKON, pour tournevis hexagonaux de 4mm
1208487	TSD 02 SAC	Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,2Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M8
1212224	TSD-M 1,2NM	Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

Schémas

Dessin coté

Connecteur mâle M8 x 1, coudé, blindé



Dessin schématique




Schéma des pôles, connecteur mâle M8, 4 pôles, vue côté mâle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques