

SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SCO SH

Référence: 1553022


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553022>

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, SPEEDCONNEC M12, blindé, détrompage B, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, raccordement soudé droit



Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 162203
Unité d'emballage	20 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 28 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	5
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
-------------------------	--------------------------------

Détrompage	B - inversé
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	NBR
Type de montage	Montage face arrière Pg9 avec écrou plat
Mode de raccordement	Picots de soudage
Longueur des contacts à souder	6 mm
Affichage d'état	Non

Approbations



Homologations


GOST, UL Recognized

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas


Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.



Dessin coté




Connecteurs encastrables M12



Découpe pour le montage avec protection anti-rotation pour filetage Pg9

Vue de face M12



Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur femelle M12, 5 pôles,
détrompage B, vue côté femelle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques