

CARRIER-EMP (1000X15) GY

Référence: 0829366



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0829366>

Profilé, à visser ou riveter, longueur 1000 mm, pour matériel UC et US, hauteur de 15 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 614887
Unité d'emballage	25 pcs.
Tarif douanier	39169090
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	15 mm
Largeur (a)	1000 mm
Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PVC

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités

0829520	CARRIER-EMP (1000X15) COVER	Cache, transparent, vierge, Type de montage: Vis, rivets, Surface utile: 1000 x 15 mm
---------	--------------------------------	---

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques