

CD 25X25

Référence: 3240187


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240187>

Goulotte, grise, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 25 mm, hauteur : 25 mm, longueur 2 000 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 459105
Unité d'emballage	25 pcs.
Tarif douanier	39259020
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 706 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	2000 mm
Hauteur	25 mm
Largeur (a)	25 mm
Coloris	gris
Classe d'flammabilité selon UL 94	V0
Température ambiante (fonctionnement)	-5 °C ... 60 °C
Composants	sans plomb
Matériau	PVC

Approbations



Homologations

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
3240285	CD COVER 25	Flasque pour goulotte, gris, longueur : 25 mm, longueur : 2 000 mm
3240498	RVT-PA 4	Rivet à expansion plastique, pour diamètre de perçage de 4 mm et une épaisseur de matériau de 1,5... 6 mm
3240499	RVT-PA 6	Rivet à expansion plastique, pour un diamètre de perçage de 6 mm et une épaisseur de matériau de 1,5...6 mm
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Outil à riveter destiné aux rivets à expansion plastiques RVT-PA 4
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Outil à riveter destiné aux rivets à expansion plastiques RVT-PA6

Schémas

Dessin coté



Le perçage du sol est conforme à DIN EN 50085

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques