

VC-K-KV-PG16(7-10,5)

Référence: 1853751

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853751>

Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 7 - 10,5

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 146283
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 372 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques générales

Remarque	Sur demande, pour des câbles de grandes dimensions, nous fournissons aussi des presse-étoupes d'adaptation pour passer de Pg16 à Pg21 et de Pg21 à Pg29.
Type de presse-étoupe	Demi-connexion vissée
Matériau de la vis de pression	Polyamide
Matériau du joint	TPE
Ouverture écrou-chapeau	27 mm
Type de filetage, côté joint	Pg16
Diamètre extérieur du câble	7 mm ... 10,5 mm
Indice de protection	IP67

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

Approbations



Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Montage		
1885363	VC-K-KV-PG21-O	Demi-connexion vissée en plastique avec garniture caoutchouc sans trou pour alésages individuels

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques