

KLM-A

Référence: 1004348

L'illustration montre une combinaison des versions KLM-A et ESL 44 x 7



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004348>

Porte-repère pour barrettes, pour le repérage de barrettes, réglable en hauteur, s'utilise avec les butées E/UK, E/NS 35 N, ou CLIPFIX 35, surface utile : 44 x 7 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 012038
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 699 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	46 mm
Largeur (a)	9,5 mm
Coloris	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	ABS

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Repérage

0819275	EMT (44X7)R	Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 16-35 mm, Surface utile: 44 x 7 mm
0808244	ESL 44X 7	Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, Repérable avec : Office-Drucksysteme, Plotter, perforé, Type de montage: Insertion, Surface utile: 44 x 7 mm

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques