Données de base

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO

Référence: 1424131



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424131

Boîtier à bride, 25 mm x 25 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 693349
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Autres caractéristiques

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	FKM
Type de montage	Montage sur face avant, bride carrée, 25 mm de longueur Bride carrée

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Connecteur mâle M12, bride quatre pans

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques